

ガラスびん用

口径	口部種類	充填条件	後殺菌	材質		備考	対象壺口部
				本体	ライナー材		高さ (mm)
22mm	STD	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、医薬系	12.75
25mm	STD	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、医薬系	14.05
	SH	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、医薬系	13.10
28mm	STD	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、医薬系	15.40
	SH	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、医薬系	14.50
	Hi-LOK	コールド、常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、炭酸飲料、酒類	14.50
38mm	Hi-LOK	ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	清涼飲料、酒類	14.07

リシール缶用

口径	名称	充填条件	後殺菌	材質		備考
				本体	ライナー材	
38mm	Hi-Lok	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	耐圧・耐熱圧製品対応
	VT-Lok	常温、ホット	対応	アルミニウム	ポリエチレン	2次発酵対策(ベント機能)
	RT-Lok2	常温、ホット	レトルト	アルミニウム	ポリプロピレン	レトルト対応